



北京合力科创科技发展有限公司

标本盒, 动物实验用品, 水位计, 盖革计数管, 辐射检测仪器, 气象检测设备, 环保设备, 土壤肥料速测仪

中国化工仪器网

收藏该展台

中级 中级榜上有名 第2年

公司介绍 产品展示 供求商机 产品目录 产品报价 公司动态 荣誉证书 资料下载 技术文章 招聘信息 询价留言 联系我们

您所在位置： 中国化工仪器网 > 行业专用仪器 > 其他专用仪器 > 其它 > 北京合力科创科技发展有限公司 > 水文仪器 > 钢尺水位计 > HLG-30井深测量仪 钢尺水位计 30米50米100米水位测量 现货

QQ交谈

产品展示

产品搜索

请输入产品关键字：

搜索

HLG-30井深测量仪 钢尺水位计 30米50米100米水位测量 现货



扫一扫访问手机站



点击浏览大图

收藏此产品

公司名称： 北京合力科创科技发展有限公司

更新时间： 2014/12/15

所在地： 北京市

生产地址： 北京

已获点击： 27

我要询价

【简单介绍】

使用方法

- 1、测时时，拧松绕线盘后面的止紧螺丝，让绕线盘自由转动后，按下电源钮（电源指示灯亮），把测头放入水位管内，手拿钢尺电缆，让测头缓慢地向下移动，
- 2、当测头的触点接触到水面时，接收系统的音响器便会发出连续不断的蜂鸣声，此时读写出钢尺电缆在管口处的深处的深度尺寸，即为地下水离管口的距离
- 3、若是在噪声比较大的环境中测量时，蜂鸣声听不见，可改用峰值指示，只要把仪器面板上的选择开关拨至电

【详细说明】

钢尺水位计的详情介绍 型号：HLG-100 规格：450*350*250mm

钢尺水位计是提供一种测量水位的最精确的方法，通常用于点，当触点接触到水面时收系统当触点离开水面时就会自动关闭接收系统测量井、钻孔及水位管中的水位，特别适合于水电工程中地下水位的观测或土石坝的坝体浸润线的人工巡检。

钢尺水位计主要技术指标

钢尺水位计参数						
型号	最大量程	最小读数	重复性误差	工作电压	探头	重量
HLG-30	30米	1mm	±2.0	9v	Φ23mm	3.5kg
HLG-50	50米	1mm	±2.0	9v	Φ23mm	4.5kg
HLG-100	100米	1mm	±2.0	9v	Φ23mm	6.5kg
HLG-150	150米	1mm	±2.0	9v	Φ23mm	10kg

产品分类

品牌

动物器械类

解剖台

鼠笼·

鼠粮

垫料

鼠笼架·

兔子笼 兔子笼架

斩鼠器·

固定器·

兔固定箱·

动脉夹·

灌胃针·

玻璃分针

三通

解剖盘

蛙心管夹

锌铜弓·

蛙心管夹·

金属探针 缝合线 缝合针 气管

动物实验的其他用品

标本系列

昆虫精品标本盒

昆虫纯实木标本盒

昆虫漆布标本盒

植物漆布标本盒

生活史漆布标本盒

植物标本夹

捕虫网 扫网 水网

昆虫针 微针（不带帽）

展翅板 三级台 展足板 毒瓶

其他

水文仪器

超声波水深仪

钢尺水位计

电测水位计

水位测针

流速仪

计数管

金属计数管

云母计数管

玻璃技术管

辐射检测仪器

电磁辐射检测

核辐射检测

气象类产品

粉尘测定仪 PM-2.5

百叶箱

黑度计

钢尺水位计结构原理

水位变化量的测读由两大部分组成：

- 1、地面接收仪器—钢尺水位计，由测头、钢尺电缆、接收系统和绕线盘等部分组成，侧头部分：不锈钢制成，内部安装了水阻接触测量的精度与操作者的熟练程度有关，故应反复练习与操作。
- 2、 钢尺电缆部分：由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为了，既防止了钢尺锈蚀，又简化了操作过程，测读更加方便、准备。本仪器既可在施工期间使用，也可作为工程的长期安全监测用，符合土石坝安全监测技术规范。
- 3、接收系统部分：由音响器和峰值指示组成，音响器由蜂鸣器发出连续不断的蜂鸣声响，峰值指示为电压表指针指示，两者可通过拨动开关来选用，不管用何种接收系统，测读精度是一致的。
- 4、绕线盘部分：由绕线圆盘和支架组成，接收系统和电池全置于绕线的芯腔内，腔外绕钢尺电缆。

钢尺水位计维护

- 1、因电池容量有限，每当测量完毕后，应立即关闭电源开关， 切勿忘记！更换电池时，须把钢尺电缆从绕线盘上全部放下来，拧 掉前面板上的两只自攻螺钉，取下前面板，便可更换新电池。
- 2、测量后必须将测头及钢尺电缆等擦试干净，并把钢尺电缆整齐 地绕在绕线盘上，然后放置于箱柜内。
- 3、测头工作时要求密封，绝对禁止拆卸，以免损坏。
- 4、发现测头有故障时，请及时送我厂检修。
- 5、钢尺电缆切忌弯折，特别是靠近测头端部，以免损坏和断裂。
- 6、测头应轻拿轻放，切忌剧烈震动。
- 7、注意事项：
A: 仪器应存放在温度-10℃～+40℃，湿度不大80%的无腐蚀性气体的干燥通风的房间内。
B:擅自拆卸后，我厂不予包修。



- 风向传感器
- 风速传感器
- 风速风向仪
- 空盒气压表
- 翻斗式雨量计
- 雨量记录仪
- 气象检测仪器
- 农业土壤检测
- 植物病害快速诊断仪
- 叶绿素测定仪
- 土壤肥料检测仪器
- 材料检测仪器
- 土壤肥料检测仪
- 粉末电阻率
- 真空压力计
- 自然堆积密度计
- 霍尔流速计
- 斯柯特容计
- 衡器
- 婴儿秤
- 超声波身高体重测量仪
- 身高体重测量仪
- 防爆类产品
- 防爆电暖器
- 防爆电话
- 防尘电话
- 人体静电释放报警器
- 静电接地报警器
- 理化实验室常用仪器
- 清洗机
- 粉碎机
- 振荡器
- 天平
- 移液器
- 离心机
- 磁力搅拌器
- 生物显微镜
- 纯水仪, 蒸馏水器
- 净化设备
- 实验室家具
- 水浴锅
- 水浴锅
- 电阻炉
- 高效节能电阻炉
- 箱式电阻炉
- 电阻炉
- 水箱
- 水箱
- 干燥箱系列
- 远红外干燥箱
- 真空干燥箱
- 电热恒温干燥箱
- 电热鼓风干燥箱
- 培养箱系列
- 生化培养箱
- 霉菌培养箱
- 恒温恒湿培养箱
- 隔水式培养箱
- 电热恒温培养箱
- 油浴锅
- 油浴锅系列
- 气体分析仪
- QF1907奥氏气体分析仪
- QF1906奥氏气体分析仪
- QF1904奥氏气体分析仪
- QF1903奥氏气体分析仪
- QF1902奥氏气体分析仪

留言板

感兴趣的产品：

*井深测量仪 钢尺水位计 30米50米1

您的姓名：

*

您的单位：

*

联系电话：

*

详细地址：

常用邮箱：

您的任何要求、
意见或建议：

*

验证码：

*

=

请输入计算结果（填写阿拉伯数字），如：三加四=7

提交

重填

相关产品

K103660井底水位测量仪、水深测量仪 水位仪 进口水 HLG-30井深测量仪 钢尺水位计 30米50米100米水位测

HLG-100钢尺水位计 100米水位测量 水位测量仪 价格
HLG-50水位计 水位测量仪 井深测量仪 平尺水位计 现
HLG-100钢尺水位计 水位测量仪 钻孔水位计 厂家直销
HLG-100平尺水位计100米水位测量钢尺水位计价格批发
HLG-100钢尺水位计 水位测量100米 北京厂家现货促销
HLG-30钢尺水位计 30米量程 井深测量仪 北京合力科
HLG-100钢尺水位计 水位测量仪 水位计 北京厂家直销
HLG-50水位测量 钢尺水位计
水位计北京合力科创
钢尺水位计/井深测量仪/平尺水位测量仪
HLG-100深井探测仪/水位量程100米/
HLG-100水位测量100米/精确到毫米/北京厂家直销/本
HLG-100井深测量仪100米/水位计/北京厂家
HLG-50井深测量50米 水位测量 钢尺水位计
HLG-50测量井深仪器/水位测量/井深测量/钢尺水位计
HGC-100井深测量仪/钢尺水位计
井深测量仪/不锈钢钢探头2.3cm/北京合力科创
深井水位测量仪/钢尺水位计/100米
HLG-100井深/大坝水位测量仪100米

HLG-50平尺水位计 井深测量仪 北京厂家现货 批发
HLG-100水位计 钢尺水位计 便携式水位计 水位测量仪
HLG-100平尺水位计 钢尺水位计 井深测量仪 北京厂家
HLG-50井深测量仪 钢尺水位计 北京现货促销
HLG-100井深测量仪 钻孔水位计 水位测量100米 北京
HLG-100钢尺水位计 大坝水位计 水位测量仪 水深测量
HLG-100合力科创厂家直销钢尺水位计可定做规格型号
HLG-50水位计-井深测量仪
电子水位计/平尺水位计50米 现货促销
井深测量仪/钢尺水位仪
水位测量仪/100米/平尺水位计 促销
50米钢尺水位计/水位测量仪/北京厂家直销
HLG-100矿井水位测量仪100米/钢尺水位计
HLG-100水位测量仪100米/井深测量仪
HLG-100井深测量仪/测水面到井口的距离100米
平尺水位计/大坝水位计/井深水位计100米
平尺水位计/钢尺水位计100米/正在热销
水位测量仪/井深测量仪50米/钢尺水位计
HLG-30大坝水位计/30米水位测量/钢尺水位计

QF1901奥氏气体分析仪
化学试剂
试剂
水质快速检测试剂盒
铁钴比色计
麦氏比浊管
甲醛检测试剂盒

联系方式

地址：北京市海淀区西三旗桥东顺
程大厦3032
邮编：100000
联系人： 邱经理
电话：86-010-56032126/010-
52905067
传真：
手机：15313852773/13311268750
留言：发送留言
个性化：www.56032126.com
网址：www.56032126.com/
展
台：http://www.chem17.com/st250

| 展台首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 最新供应 | 公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |

中国化工仪器网 设计制作，未经允许翻录必究.Copyright (C) 2014 http://www.chem17.com, All rights reserved.

以上信息由企业自行提供，信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责，中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。